

Dante!

EL LÁTEX AL SERVICIO DEL ARTE

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

LPF

Látex LPF

Látex Prevulcanizado Fluido. Al estar prevulcanizado, no requiere altas temperaturas para obtener un excelente material. Formulado especialmente para moldeo, con un módulo medio y gran estabilidad. A pedido, se lo provee protegido con antioxidantes para mejorar la resistencia al envejecimiento. Ideal para la mayoría de las aplicaciones.

LPE

Látex LPE

Látex Prevulcanizado Espeso. Con las mismas características del LPF en cuanto a su formulación, incorpora un espesante que **no modifica sus propiedades físicas**, pero que permite su aplicación en usos especiales. Por su viscosidad puede ser espatulado en cualquier posición, haciéndolo particularmente útil para tomar moldes de originales fijos (molduras, mascarones, etc). Por mezcla con LPF se pueden obtener viscosidades intermedias.

NR01

Coagulante de Efecto Retardado NR01

El NR01 es un producto que incorporado al látex produce un coagulado uniforme luego de un periodo de unos pocos minutos. O sea, el látex pasa de estado fluido a estado sólido, con un estado intermedio pastoso que inclusive puede modelarse. Algunas de sus múltiples aplicaciones se describen en “Fabricación de moldes de látex” y en “Fabricación de piezas de látex” .

Modo de uso:

1. Agitar bien el recipiente, hasta asegurarse que no queden depósitos y el producto es homogéneo.
2. Se agrega al látex en una proporción de tres partes de NR01 cada 100 de látex. Tener en cuenta que el calor ambiental acelera la coagulación y el frío la retarda.
3. Se lo mezcla íntimamente durante 30 segundos, tratando de no incorporar aire a la mezcla para evitar burbujas.
4. A partir de este momento, la mezcla está activada y coagulará en unos minutos, por lo que debe usarse inmediatamente.
5. Transcurridos unos quince minutos de verificada la coagulación (al tocar la mezcla se la nota sólida, no pegajosa, aunque aun deformable), se puede disponer el secado de la pieza al calor, no superior a los 100°C.
6. La pieza se considera seca cuando puede manipularse sin deformación permanente.

NR02

Película Coagulante NR02

Si se inmersiona en látex una pieza y luego se retira, la película de látex depositada no supera las pocas décimas de espesor. Cubriendo la misma superficie con la película coagulante NR02, en cambio, con la misma operación, dejando la pieza unos minutos en contacto con el látex, se puede obtener un coagulado de uno a dos milímetros, acelerando notablemente los procesos de fabricación de moldes o copias por vaciado o inmersión.

Modo de uso:

1. Se aplica sobre la superficie que estará en contacto con el látex, cuidando que no queden depósitos o chorreaduras.
2. Se deja evaporar el solvente unos minutos.
3. Se aplica el látex (ya sea inmersionando la pieza (inmersión) o llenando el molde (vaciado), dejando reposar el tiempo necesario para obtener el espesor deseado (del orden de los 10 minutos).

- Retirar la pieza del látex si se trabaja por inmersión o vaciar el molde si se trabaja por vaciado. Se habrá formado una película gruesa de látex. **CUIDADO:** esta película está fresca y puede deformarse fácilmente.
- Si se desea un mayor espesor, orear apenas la pieza y repetir el procedimiento desde el punto 1.
- Proceder al secado y posterior desmoldado.

Espuma de Látex

Dante!

Kit para preparar Espuma de Látex

El kit para preparar espuma de látex ha sido formulado especialmente para aplicaciones en el área artística: piel suave y cerrada, poro pequeño, gran elasticidad. A éstas propiedades, valiosas de por sí, se le agrega una gran confiabilidad y facilidad en la preparación: es sumamente estable, pudiendo trabajarse en condiciones extremas de temperatura, y con los mismos resultados. La presentación en pequeños kits de 250 cc permite realizar ensayos y pequeñas piezas sin tener que arriesgar mucho material, lo que ha permitido acercarse y probar un material antes prohibitivo a muchos nuevos artesanos. Producto del desarrollo de nuestro laboratorio, permanentemente es actualizada y mejorada.

Desmol

Dante!

Fluido Desmol*Dante!*

Formulado para facilitar el desmolde de piezas de moldes de látex, incluidos látex y espuma de látex.

Modo de uso: cubrir el molde con una película de desmoldante. Se puede aplicar por vaciado, inmersión, pincelado, sopleteado. En cualquier caso, verificar que no queden depósitos. Cuando se trabaja con NR02, se puede aplicar desmoldante previamente a la aplicación de NR02, ya que son compatibles y el desmoldante aun mejora la distribución del coagulante.

Colores
para
Látex

Pintura Elástica para Piezas de Látex

¡Sí!. Ahora es posible pintar piezas de látex y espuma. Hemos desarrollado una pintura que puede aplicarse con pincel o aerógrafo directamente sobre superficies de látex ya vulcanizadas. De rápido secado, forma una película elástica que acompaña los movimientos de la pieza **sin resquebrajarse ni despegarse**. Se pueden lograr efectos de esfumado y, aun fresca, se pueden mezclar diferentes tonos directamente sobre la pieza. Gran poder cubritivo. Paleta de colores básicos, a partir de los cuales, por mezclado, se obtiene toda la gama. También colores metalizados.

Colorantes para Látex

Se puede dar color de base a las piezas fabricadas en látex, mediante colorantes en base acuosa que se mezclan directamente con el látex líquido. Los colorantes *Dante!* son específicos para este uso. Por su concentración y fina dispersión se incorporan a la mezcla sin afectarla y con fuerte poder colorante. Se usan en una proporción de 1 parte de color por cada 100 de látex. Es imprescindible mezclarlos con sumo cuidado antes de dispensarlos, **asegurándose** que no quede ningún depósito en el fondo del recipiente. Del mismo modo, una vez agregados al látex, es necesario uniformar totalmente el color de la mezcla antes de proceder a su uso. Tener en cuenta que el color del látex fresco (líquido) es diferente al del látex ya seco, virando fuertemente de los colores pastel a los colores netos.

La línea de productos *Dante!* está en continuo crecimiento. Tratamos de atender las necesidades del artista y el artesano creativo. Este crecimiento se da gracias al ir y venir de comentarios, pedidos y críticas entre los usuarios y nuestro laboratorio. Por eso es fundamental para seguir creciendo, y mejorando, conocer sus opiniones. Por favor, no deje de hacérselas llegar, Desde ya, muchas gracias.

Dante! es marca y creación de Látex Co SACIF. Consultas y asesoramiento:
Osvaldo Ruffo. (011) 4551-0838 / 0289. e-mail latexco@ciudad.com.ar